

**Garant****Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky / velikost destičky: 32/16mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	261348 32/16
GTIN	4045197656223
Třída artiklu	21T

## Technický popis

Délka hlavy L <sub>1</sub>	33,5 mm
ISO kód držáku	A32S SVUCR/L16
Vhodná vyměnitelná břitová destička	VC.. 1604..
Velikost destiček	16 mm
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	269028 2
Středové přesazení L <sub>3</sub>	22 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	40 mm
Podložka	269005 8
Šroub podložky	269013 2
Celková délka L	250 mm
Upínací výška L <sub>2</sub>	31 mm
Úhel nastavení κ	93 stupeň
Ø stopky D <sub>s</sub>	32 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	pravý
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD
Vnitřní chlazení	ano

Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

Sada šroubů pro vyměnitelné destičky Typ 2	269028 2
Podložka Typ 8	269005 8
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Šroub pro podložku Typ 2	269013 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500