

**Garant****Destička s plným profilem 60° vnitřní pravá CB, HB7010, Stoupání: 3,5mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	270761 3,5
GTIN	4045197463012
Třída artiklu	21J

## Popis

### Provedení:

**Destička s plným profilem 60°** pro vnitřní závity dle DIN / ISO R 262 (DIN 13) třída tolerance 6H.  
**CB** = slinutý lamač třísek.

## Technický popis

Řezný materiál	TK
Stoupání závitu	3,5 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní / vnější použití	vnitřní
Profil vyměnitelné břitové destičky	Plný profil
Typ	HB7010
Toleranční třída	DIN 13 6H
Druh závitu	M
Druh závitu	MF

Druh závitu	MF-LH
Druh závitu	M-LH
Vrcholový úhel	60 stupeň
Tloušťka	3,6 mm
Velikost destičky L	16 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů

## Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	250 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	180 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	130 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	90 m/min	P
Ocel < 55 HRC	omezené použití	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	50 m/min	S
GG(G)	vhodný	130 m/min	K
CuZn	omezené použití	150 m/min	N
kontinuální	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		