

LOCTITE**Vteřinové lepidlo, 20 g, ID výrobce: 496**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	083352 496
GTIN	4100630496160
Třída artiklu	04L

Popis

Provedení:

Univerzální použití ke spojování různých materiálů. Rychlé vytvrzování a čisté, skoro neviditelné spoje. Vytvrzování pomocí vlhkosti vzduchu.

Použití:

Univerzální vteřinové lepidlo téměř pro všechny materiály. Nejlépe vhodné pro **kovy**. Oproti vel. 401 o něco vyšší pevnost a menší teplotní stabilita.

Upozornění:

Nelze dodávat ve všech zemích. Nelze dodávat expresním způsobem (letecky).

Technický popis

Smyková pevnost v tahu	20 - 30 N/mm ²
Dotyková pevnost za	20 - 40 s
Označení výrobce	LOCTITE 496
Označení nebezpečné látky	GHS07: Vykřičník
Dynamická viskozita	125 mPas

Skladovací teplota	2 °C
Třída nebezpečné látky	9
Tvar	kapalný
Vhodné pro materiál	plast
Vhodné pro materiál	Kov
Vhodné pro materiál	Elastomer
Chemický základ	Metyl-kyanakrylát
Hustota	1,09 g/cm ³
Rozsah teplot pro použití	-40 - 80 °C
Barva	transparentní
Trvanlivost od data výroby	20 měsíc
Plnicí množství	20 ml
Maximální rozměr štěrbin	15 mm
Atribut názvu produktu	20 g
Druh produktu	Vteřinové lepidlo