

**Šroub s okem, Závít Ø: M10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	086472 M10
GTIN	2050001758019
Třída artiklu	08Y

Popis**Provedení:**

Vysokopevnostní šrouby s okem / matice s okem, červeně lakované.

Upozornění:

Šrouby a matice s oky nezatěžujte v úhlu 90° k ose šroubování!

SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

Technický popis

Vnější Ø B kroužku	45 mm
Ø C nákrůžku uložení	25 mm
Celková výška F	45 mm
Vnitřní Ø A kroužku	25 mm
Celková délka matice E	10 mm
Závít Ø	M10
Hmotnost	0,11 kg

Délka závitu	17 mm
Rozměr D	10 mm
Nosnost WLL SF 4:1	1 t
Druh produktu	Šroub s okem