

Garant**Kleštinový upínací trn ER typ ADB, SK 50 A = 200, Pro velikost upínací kleštiny ER: 40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300625 40
GTIN	4045197284990
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

Vnější a vnitřní kužel broušené. S otvorem Balluffchip.

GARANT –

- **Jakost vyvážení G2,5 / 25000 min⁻¹**
- **Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).**
- **Přesná upínací matice GARANT jemně vyvážená (G2,5 / 25000 min⁻¹) a potažená povlakem, čímž se zvyšuje upínací síla a snižuje opotřebení.**
- **Vyvrtný průchod.**

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách dle DIN 6499 – typ A a B.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č.308820 – 308835, upínací klíč ER č. 309680 resp. 613300, upínací kleštiny ER č. 308901 – 309449, upínací matice ER č. 309615 (pro těsnicí podložky), těsnicí podložky č. 309625 – 309645 (pro č. 309615).

Strategie obrábění: HSC

Rozsah upínání: 3 - 26 mm

Vnější Ø D: 63 mm

Náhradní matice High-Speed GARANT č. 309610: 40

Náhradní matice HOLEX č. 309580: 40

Technický popis

Pro kleštiny ER	40
Náhradní matice High-Speed GARANT č. 309610	40
Rozsah upínání	3 - 26 mm
Náhradní matice HOLEX č. 309580	40
Vnější Ø D	63 mm
Upnutí	SK 50 A = 200
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Otvor Ballufchip	ano
Druh produktu	Kleštinový upínač

Příslušenství

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 13 mm	308990 13
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	309040 8
Upínací kleština ET s radiálním vyrovnáním pro vrtání závitů a vystružování Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	309449 7
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	309040 9
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 19 mm	309040 19
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	308992 6
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	308990 16
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	309434 10
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	309040 7

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 14 mm	309040 14
Upínací kleštiny pro závitníky s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	309419 9
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	308992 10
Upínací kleština ET s radiálním vyrovnáním pro vrtání závitů a vystružování Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	309449 10
Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308605 50
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 50	308830 50
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 20 mm	308990 20
Upínací kleštiny pro závitníky s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 22 mm	309419 22
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 13 mm	309040 13
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 22 mm	308990 22
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 15 mm	308990 15
Upínací kleštiny pro závitníky s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 12 mm	309419 12
Upínací kleštiny pro závitníky s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 20 mm	309419 20
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 17 mm	308990 17
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308720 50
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 14 mm	308990 14
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	308990 7
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 18 mm	309040 18
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 22 mm	308992 22
Momentový nástavec pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 50	308812 50
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308660 50
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	309040 10
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	308990 9
	309419 14

Upínací kleštiny pro závitníky s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 14 mm

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50

308795 50

Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50

308785 50

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 17 mm

309040 17

Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50

308790 50

Upínací kleštiny pro závitníky s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 25 mm

309419 25

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 26 mm

309040 26

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 12 mm

308990 12

ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 16 mm

308992 16

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 19 mm

308990 19

Upínací kleštiny pro závitníky s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 11 mm

309419 11

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 12 mm

309040 12

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 6 mm

309040 6

Upínací kleština ET s radiálním vyrovnáním pro vrtání závitů a vystružování Jmenovitý upínací Ø d 12 mm

309449 12

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 16 mm

309040 16

Upínací kleštiny pro závitníky s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 16 mm

309419 16

Upínací kleština ET s radiálním vyrovnáním pro vrtání závitů a vystružování Jmenovitý upínací Ø d 5 mm

309449 5

Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 50

308610 50

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 21 mm

309040 21

Upínací kleštiny pro závitníky s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 8 mm

309419 8

Upínací kleštiny pro závitníky s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 10 mm

309419 10

Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 12 mm

309434 12

Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 50

308600 50

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 22 mm	309040 22
Upínací kleštiny pro závitníky s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	309419 7
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 24 mm	309040 24
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308620 50
Sada upínacích kleštin ER 23dílná 4–26 mm	309320
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 18 mm	308992 18
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 18 mm	308990 18
Sada upínacích kleštin ER 23dílná 4–26 mm	309028
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308650 50
Upínací matice ER Pro ER 40	309580 40
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 23 mm	308990 23
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 14 mm	309434 14
Upínací matice ER High Speed Pro ER 40	309610 40
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	308990 10
Upínací matice ER pro kleštinový upínací trn HiRunER Pro ER 40	309617 40
Upínací kleština ET s radiálním vyrovnáním pro vrtání závitů a vystružování Jmenovitý upínací Ø d 14 mm	309449 14
ER upínací klíč Pro ER kleštinové upínače 40	309680 40
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 11 mm	308990 11
Upínací kleština ET s radiálním vyrovnáním pro vrtání závitů a vystružování Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	309449 16
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308640 50
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 25 mm	308990 25
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 21 mm	308990 21
Upínací kleštiny pro závitníky s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 18 mm	309419 18
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 25 mm	309040 25
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	309040 4
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 20 mm	308992 20
Upínací kleština ET s radiálním vyrovnáním pro vrtání závitů a vystružování Jmenovitý upínací Ø d 11 mm	309449 11
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	309434 9
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308820 50
Upínací kleština ET s radiálním vyrovnáním pro vrtání závitů a vystružování Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	309449 8
Upínací kleština ET s radiálním vyrovnáním pro vrtání závitů a vystružování Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	309449 9
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 25 mm	308992 25
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 20 mm	309040 20
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 26 mm	308990 26
Speciální tažný čep s vnitřní závitěm Vhodné pro strmé kužely 50	308740 50
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	308990 4
Upínací kleština ET s radiálním vyrovnáním pro vrtání závitů a vystružování Jmenovitý upínací Ø d 4,5 mm	309449 4,5
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	308990 6
Momentový nástavec pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308810 50
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 11 mm	309040 11
Upínací matice ER kluzného ložiska Pro ER 40	309612 40
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	308990 8
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 23 mm	309040 23
Upínací kleština ET s radiálním vyrovnáním pro vrtání závitů a vystružování Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	309449 4
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 24 mm	308990 24
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	309040 5
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309434 6

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	308990 5
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	309434 8
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 15 mm	309040 15
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 12 mm	308992 12
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308615 50
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Upínací kleštiny pro závitníky s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309419 6
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308700 50
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	309434 16
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	308992 8
Upínací kleština ET s radiálním vyrovnáním pro vrtání závitů a vystružování Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309449 6
ER kleština s utěsněním Jmenovitý upínací Ø d 14 mm	308992 14