

**Garant****VC.T 160408, Typ: HB7020**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	261459 HB7020
GTIN	4045197699848
Třída artiklu	21G

## Popis

VC.T 160408 HB7020 Druh: HB7020

Lamač třísek: SM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 350 m/min

## Technický popis

Posuv $f$	0,1 - 0,3 mm/ot,
Rohový rádius	0,8 mm
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Lamač třísek	SM
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	P
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 350 m/min

Druh	HB7020
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	VCMT 160408
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení