

**Matice s okem, Závít Ø: M8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	086477 M8
GTIN	2050001758118
Třída artiklu	08Y

Popis**Provedení:**

Vysokopevnostní šrouby s okem / matice s okem, červeně lakované.

Upozornění:

Šrouby a matice s oky nezatěžujte v úhlu 90° k ose šroubování!

SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

Technický popis

Celková výška F	45 mm
Hmotnost	0,09 kg
Celková délka matice E	10 mm
Vnější Ø B kroužku	45 mm
Závít Ø	M8
Vnitřní Ø A kroužku	25 mm
Ø C nákrůžku uložení	25 mm

Rozměr D	10 mm
Nosnost WLL SF 4:1	0,8 t
Druh produktu	Šroub s okem