

**Garant****VC.T 160408, Typ: HB7310**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	261459 HB7310
GTIN	4045197672001
Třída artiklu	21G

## Popis

## Technický popis

Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	AM
Hloubka řezu $a_p$	0,1 - 4 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	N
Posuv $f$	0,05 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	350 - 600 m/min
Typ	HB7310
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	VCGT 160408
Počet výměn/řezání	2
Tolerance	G
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení