

HOLEX®**VCMT 160404 Sada à 10 ks, Typ: HBX020****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	261475 HBX020
GTIN	4045197672049
Třída artiklu	22D

Popis

VCMT 160404 Sada à 10 ks HBX020 Druh: HBX020

Lamač třísek: PM

Hloubka řezu a_p : 0,1 - 2,75 mmPosuv f : 0,1 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 300 m/min**Technický popis**

Posuv f	0,1 - 0,25 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,1 - 2,75 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	PM
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 300 m/min
Hlavní způsob použití	P

Druh	HBX020
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Série	Soustružnický držák eco
Série	Soustružnický držák
Série	Vyvrťovací hlava
Série	Vyvrťovací tyč
ISO kód vyměnitelná břitová destička	VCMT 160404
Počet výměn/řezání	2
Přiřazení vyměnitelných destiček	neutrální