


Garant**Destička s plným profilem 55° vnitřní pravá, HB7020, Počet chodů / palec: 11**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	270826 11
GTIN	4045197370860
Třída artiklu	21J

Technický popis

Počet chodů/palec	11
Řezný materiál	TK
Způsob použití	pravý
Vnitřní / vnější použití	vnitřní
Profil vyměnitelné břitové destičky	Plný profil
Typ	HB7020
Druh závitu	BSW
Druh závitu	BSW-LH
Druh závitu	BSP
Druh závitu	BSP-LH
Druh závitu	G
Druh závitu	G-LH

Vrcholový úhel	55 stupeň
Tloušťka	3,6 mm
Velikost destičky L	16 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	200 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	180 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	160 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	90 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	omezené použití	70 m/min	P
Ocel < 55 HRC	omezené použití	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	50 m/min	S
GG(G)	vhodný	120 m/min	K
CuZn	omezené použití	120 m/min	N
kontinuální	omezené použití		
nepřerušovaný	vhodný		
přerušovaný	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		