

Garant

Destička s částečným profilem pro DIN 471 vnější pravá, HB7010, Široká drážka m (H13): 2,65mm

**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 271005 2,65 |
| GTIN | 4045197301918 |
| Třída artiklu | 21J |

Popis**Vhodné pro:**

Závitový upínací držák GARANT (vnitřní / vnější) č. 271997 – 272172 pro velikost destiček 16 nebo 9,3.

Technický popis

| | |
|---|---------|
| Pro pojistný kroužek DIN 471 / 472 síla kroužku | 2,5 mm |
| Šířka drážky m (H13) | 2,65 mm |
| Šířka břitu w | 2,74 mm |
| t_{\max} | 2 mm |
| Řezný materiál | TK |
| Přiřazení vyměnitelných destiček | pravý |
| Typ | HB7010 |
| Drážky dle normy | DIN 471 |

| | |
|---------------------|--|
| Tloušťka | 3,6 mm |
| Velikost destičky L | 16 mm |
| Podložka | Č. 272604 vel. S |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník (krátké třísky) | vhodný | 250 m/min | N |
| Al > 10% Si | vhodný | 180 m/min | N |
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | 150 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | 150 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | 130 m/min | P |
| Ocel < 1100 N/mm ² | vhodný | 100 m/min | P |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | 90 m/min | P |
| Ocel < 55 HRC | omezené použití | 40 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | omezené použití | 100 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | omezené použití | 100 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | omezené použití | 50 m/min | S |
| GG(G) | vhodný | 130 m/min | K |
| CuZn | omezené použití | 150 m/min | N |
| kontinuální | vhodný | | |
| mokrý max. | vhodný | | |
| suché | omezené použití | | |

Příslušenství

| | |
|---|----------|
| Podložka pro soustružnický držák Úhel sklonu S stupeň | 272604 S |
|---|----------|