

Úhlový šroubovací nástavec, Typ: OSD2



Údaje o objednávce

Artikové číslo	073920 OSD2
GTIN	4002395369799
Třída artiklu	07A

Popis

Provedení:

Vhodné pro všechny běžně prodávané šroubováky a vrtačky. Převodovka z vysoce kvalitní oceli. Rozměr přes hrany 30 mm. Pánev ložiska s přidržovací přírubou pro podpěru točivého momentu je plynule otočná o 360°. Magnetizovaný upínač odpovídá šestihrannému bitu 1/4 palce. Úhlový šroubovací nástavec/ nástavec vrtáku je ideálním řešením pro všechna šroubení v úzkých a těžko přístupných místech.

1/4 palcový magnetický upínač Hex vhodný pro všechny standardní bity 25 mm (C 6,3) a kulový upínač (E 6,3), s uzamčením Bit.

Technický popis

Maximální utahovací moment	40 Nm
Typ	OSD2
Druh produktu	Šroubovací nástavec