

Destička se semiprofilem 30° vnější pravá, HB7010, Stoupání: 2mm**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 270850 2 |
| GTIN | 4045197368218 |
| Třída artiklu | 21J |

Popis**Provedení:**

- **Maximální stabilita řezných hran, díky silné a negativní vyměnitelné břitové destičce.**
- **Široký rozsah použití díky optimalizované univerzální geometrii lamače třísek.**
- **Nejvyšší přesnost výměny díky přesnému slinování a přesnému broušení.**

Semiprofil soustruží kompletní profil a odstraní otřepy z boků zavitů. Vnější a vnitřní Ø **nejsou** řezány současně.

- **Kompatibilní s jinými výrobci následujících velikostí destiček:**

Vel. 16 (L), 3 břity: 3/8 palce (IC).

Semiprofilová destička pro vnější závity dle DIN 103 toleranční třídy: **7e**.

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Řezný materiál | TK |
| Stoupání závitu | 2 mm |
| Způsob použití | pravý |
| Vnitřní / vnější použití | vnější |
| Profil vyměnitelné břitové destičky | Poloprofil |
| Typ | HB7010 |

| | |
|---------------------|---|
| Toleranční třída | DIN 103 7e |
| Druh závitu | TR |
| Druh závitu | TR-LH |
| Vrcholový úhel | 30 stupeň |
| Tloušťka | 3,6 mm |
| Velikost destičky L | 16 mm |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů |

Údaje o uživateli

| | Použití | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Hliník (krátké třísky) | vhodný | 250 m/min | N |
| Al > 10% Si | vhodný | 180 m/min | N |
| Ocel < 500 N/mm ² | vhodný | 150 m/min | P |
| Ocel < 750 N/mm ² | vhodný | 150 m/min | P |
| Ocel < 900 N/mm | vhodný | 130 m/min | P |
| Ocel < 1100 N/mm ² | vhodný | 100 m/min | P |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný | 90 m/min | P |
| Ocel < 55 HRC | omezené použití | 40 m/min | H |
| INOX < 900 N/mm ² | omezené použití | 100 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | omezené použití | 100 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | omezené použití | 50 m/min | S |
| GG(G) | vhodný | 130 m/min | K |
| CuZn | omezené použití | 150 m/min | N |
| kontinuální | vhodný | | |
| mokrý max. | vhodný | | |
| suché | omezené použití | | |