

**Matice s okem, Závit Ø: M10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	086477 M10
GTIN	2050001758125
Třída artiklu	08Y

Popis**Provedení:**

Vysokopevnostní šrouby s okem / matice s okem, červeně lakované.

Upozornění:

Šrouby a matice s oky nezatěžujte v úhlu 90° k ose šroubování!

SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

Technický popis

Závit Ø	M10
Celková délka matice E	10 mm
Vnější Ø B kroužku	45 mm
Celková výška F	45 mm
Vnitřní Ø A kroužku	25 mm
Ø C nákrůžku uložení	25 mm
Hmotnost	0,11 kg

Rozměr D	10 mm
Nosnost WLL SF 4:1	1 t
Druh produktu	Šroub s okem