

Garant

Destička s částečným profilem pro DIN 471 vnější pravá, HB7010, Široká drážka m (H13): 1,6mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	271005 1,6
GTIN	4045197142443
Třída artiklu	21J

Popis**Vhodné pro:**

Závitový upínací držák GARANT (vnitřní / vnější) č. 271997 – 272172 pro velikost destiček 16 nebo 9,3.

Technický popis

Pro pojistný kroužek DIN 471 / 472 síla kroužku	1,5 mm
Šířka drážky m (H13)	1,6 mm
t_{max}	1,8 mm
Šířka břitu w	1,69 mm
Řezný materiál	TK
Přiřazení vyměnitelných destiček	pravý
Typ	HB7010
Drážky dle normy	DIN 471

Tloušťka	3,6 mm
Velikost destičky L	16 mm
Podložka	Č. 272604 vel. S
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	250 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	180 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	130 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	90 m/min	P
Ocel < 55 HRC	omezené použití	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	50 m/min	S
GG(G)	vhodný	130 m/min	K
CuZn	omezené použití	150 m/min	N
kontinuální	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		

Příslušenství

Podložka pro soustružnický držák Úhel sklonu S stupeň	272604 S
---	----------