

Garant**Destička se semiprofilem 30° vnější pravá, HB7010, Stoupání: 3mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	270850 3
GTIN	4045197368225
Třída artiklu	21J

Popis

Provedení:

- **Maximální stabilita řezných hran, díky silné a negativní vyměnitelné břitové destičce.**
- **Široký rozsah použití díky optimalizované univerzální geometrii lamače třísek.**
- **Nejvyšší přesnost výměny díky přesnému slinování a přesnému broušení.**

Semiprofil soustruží kompletní profil a odstraní otřepy z boků závitů. Vnější a vnitřní Ø **nejsou** řezány současně.

- **Kompatibilní s jinými výrobci následujících velikostí destiček:**

Vel. 16 (L), 3 břity: 3/8 palce (IC).

Semiprofilová destička pro vnější závit dle DIN 103 toleranční třídy: **7e**.

Technický popis

Řezný materiál	TK
Stoupání závitů	3 mm
Vnitřní / vnější použití	vnější
Způsob použití	pravý
Profil vyměnitelné břitové destičky	Poloprofil

Typ	HB7010
Toleranční třída	DIN 103 7e
Druh závitu	TR
Druh závitu	TR-LH
Vrcholový úhel	30 stupeň
Tloušťka	3,6 mm
Velikost destičky L	16 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	250 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	180 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	130 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	90 m/min	P
Ocel < 55 HRC	omezené použití	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	50 m/min	S
GG(G)	vhodný	130 m/min	K
CuZn	omezené použití	150 m/min	N
kontinuální	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		

