


Destička s plným profilem 60° vnější levá, HB7010, Počet chodů / palec: 16**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	270905 16
GTIN	4045197531797
Třída artiklu	21J

Technický popis

Počet chodů/palec	16
Řezný materiál	TK
Způsob použití	levý
Vnitřní / vnější použití	vnější
Profil vyměnitelné břitové destičky	Plný profil
Typ	HB7010
Druh závitu	UN
Druh závitu	UN-LH
Druh závitu	UNC
Druh závitu	UNC-LH
Druh závitu	UNF
Druh závitu	UNF-LH
Druh závitu	UNEF

Druh závitu	UNEF-LH
Druh závitu	UNS
Druh závitu	UNS-LH
Vrcholový úhel	60 stupeň
Tloušťka	3,6 mm
Velikost destičky L	16 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	250 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	180 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	130 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	90 m/min	P
Ocel < 55 HRC	omezené použití	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	50 m/min	S
GG(G)	vhodný	130 m/min	K
CuZn	omezené použití	150 m/min	N
kontinuální	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		