

Sada kleštinových upínacích trnů ER, SK 40, Pro velikost upínací kleštiny ER: 32



Údaje o objednávce

Artikové číslo	300630 32
GTIN	4045197307927
Třída artiklu	37D

Popis

Provedení:

- **Vnější a vnitřní kužel broušený.**
- **Vysoká systémová přesnost obvodové házivosti $\leq 10 \mu\text{m}$.**
- **Až o 40 % vyšší upínací síla, při jmenovitém \emptyset .**

Výhoda:

- **Delší životnost, optimální bezpečnost procesu.**
- **Lepší kvalita (kvalita povrchu, užší výrobní tolerance).**
- **Nižší výrobní náklady.**

Rozsah dodávky:

Kleštinový upínací trn ER s maticí (č. 300470, vel. 16, 25 nebo 32), upínací klíč ER (č. 613300, vel. 25 nebo 309680, vel. 32) a ER kleštiny (č. 308901, 308941 nebo 308981):

ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 mm.

ER 25 (428 E): D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 a 16 mm.

ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 a 20 mm.

Včetně plastového kufru.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820; 308830, upínací klíč ER č. 309680 – 613300, upínací kleštiny ER č. 308901 – 309434, upínací matice ER č. 309615 (pro těsnicí podložky), těsnicí podložky č. 309625 – 309645 (pro č. 309615).

Technický popis

Pro kleštiny ER	32
Upnutí	SK 40
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HSC
Otvor Ballufchip	ano
Druh produktu	Kleštinový upínač

Příslušenství

ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 14 mm	309000 14
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	309000 9
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 12 mm	309000 12
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 17 mm	309000 17
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	309000 10
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	309000 7
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	309000 8
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	309000 4
Upínací klíč ER Pro kleštinové upínače ER 32	309680 32
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	309432 9
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 4,5 mm	309432 4,5
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309432 6
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309000 6
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	309432 8

Sada upínacích kleštin ER 18dílná 3–20 mm	309280
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	309432 10
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	309000 16
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 19 mm	309000 19
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 11 mm	309000 11
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	309432 7
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 20 mm	309000 20
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 15 mm	309000 15
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 11 mm	309432 11
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 3 mm	309000 3
Upínací kleština ET k řezání závitů s axiální kompenzací Jmenovitý upínací Ø d 12 mm	309432 12
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 18 mm	309000 18
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 13 mm	309000 13
ER kleština Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	309000 5
Kleštinový upínací trn ERtyp ADB Pro velikost upínací kleštiny ER 32	300470 32