

Garant**Kleštinový upínací trn OZ typ ADB, SK 40 A = 70, Rozsah upínání: 2-16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300695 2-16
GTIN	4045197285010
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

Vnější a vnitřní kužel broušený.

Převlečná matice uložená na kuličkovém ložisku. Pro vyšší přídržnou sílu a lepší obvodovou házivost.

GARANT –

S otvorem pro čip RFID / Balluff. Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!). Upínací matice vyvážená (G2,5 / 25 000 min⁻¹).

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách dle DIN 6388 – typ A a B.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820– 308835, upínací kleštiny OZ č. 309540 – 309565, hákový klíč č. 628400.

Technický popis

Náhradní upínací matice č. 309670	2 - 16
Vhodný hákový klíč č. 628400	40 / 42
Délka vyložení rozměr A	70 mm
Rozsah upínání	2 - 16 mm
Vnější Ø D	43 mm

Upínací Ø D ₁	2-16 mm
Upnutí	SK 40 A = 70
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Druh produktu	Kleštinový upínač

Příslušenství

Kleština OZ pro sklíčidlo Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	309540 4
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Kleština OZ pro sklíčidlo Jmenovitý upínací Ø d 15 mm	309540 15
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308820 40
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40	308740 40
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Kleština OZ pro sklíčidlo Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	309540 16
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
Kleština OZ pro sklíčidlo Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	309540 10
Tažný čep Mazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
Kleština OZ pro sklíčidlo Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	309540 8
Hákový klíč s nosem Pro matice s vnějším Ø 40/42 mm	628400 40/42
	308615 40

Tažný čep, 18CrNiMo7utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40

Kleština OZ pro sklíčidlo Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	309540 7
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Kleština OZ pro sklíčidlo Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309540 6
Kleština OZ pro sklíčidlo Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	309540 5
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Kleština OZ pro sklíčidlo Jmenovitý upínací Ø d 12 mm	309540 12
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Kleština OZ pro sklíčidlo Jmenovitý upínací Ø d 13 mm	309540 13
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Kleština OZ pro sklíčidlo Jmenovitý upínací Ø d 11 mm	309540 11
Kleština OZ pro sklíčidlo Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	309540 9
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308630 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Kleština OZ pro sklíčidlo Jmenovitý upínací Ø d 14 mm	309540 14
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308700 40
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308830 40
Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40