

**Šroub s okem, Závít Ø: M16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	086472 M16
GTIN	2050001741776
Třída artiklu	08Y

Popis**Provedení:**

Vysokopevnostní šrouby s okem / matice s okem, červeně lakované.

Upozornění:

Šrouby a matice s oky nezatěžujte v úhlu 90° k ose šroubování!

SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

Technický popis

Vnější Ø B kroužku	63 mm
Celková délka matice E	14 mm
Ø C nákrůžku uložení	35 mm
Vnitřní Ø A kroužku	35 mm
Hmotnost	0,31 kg
Celková výška F	62 mm
Závít Ø	M16

Délka závitu	27 mm
Rozměr D	14 mm
Nosnost WLL SF 4:1	4 t
Druh produktu	Šroub s okem