

**Garant****Kleštinový upínací trn OZ typ ADB, SK 40 A = 70, Rozsah upínání: 2-25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300695 2-25
GTIN	4045197285027
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

Vnější a vnitřní kužel broušený.

**Převlečná matice uložená na kuličkovém ložisku.** Pro vyšší přídržnou sílu a lepší obvodovou házivost.

**GARANT –**

S otvorem pro čip RFID / Balluff. Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!). Upínací matice vyvážená (G2,5 / 25 000 min<sup>-1</sup>).

**Použití:**

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách dle DIN 6388 – typ A a B.

**Rozsah dodávky:**

Včetně upínací matice.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820– 308835, upínací kleštiny OZ č. 309540 – 309565, hákový klíč č. 628400.

**Technický popis**

Vhodný hákový klíč č. 628400	58 / 62
Rozsah upínání	2 - 25 mm
Náhradní upínací matice č. 309670	2 - 25
Délka vyložení rozměr A	70 mm
Vnější Ø D	60 mm

Upínací Ø D <sub>1</sub>	2-25 mm
Upnutí	SK 40 A = 70
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Druh produktu	Kleštinový upínač

## Příslušenství

Hákový klíčs nose Pro matice s vnějším Ø 58/62 mm	628400 58/62
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Tažný čeputěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
Speciální tažný čep bez vnitřního závituutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308700 40
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Tažný čepMori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308630 40
Tažný čepMazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40	308740 40
Kleština OZ pro sklíčidlo Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309550 6
Kleština OZ pro sklíčidlo Jmenovitý upínací Ø d 18 mm	309550 18
Kleština OZ pro sklíčidlo Jmenovitý upínací Ø d 12 mm	309550 12
Kleština OZ pro sklíčidlo Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	309550 10
Kleština OZ pro sklíčidlo Jmenovitý upínací Ø d 25 mm	309550 25
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Kleština OZ pro sklíčidlo Jmenovitý upínací Ø d 24 mm	309550 24
Kleština OZ pro sklíčidlo Jmenovitý upínací Ø d 23 mm	309550 23
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40

Kleština OZ pro sklíčidlo Jmenovitý upínací Ø d 4 mm	309550 4
Kleština OZ pro sklíčidlo Jmenovitý upínací Ø d 5 mm	309550 5
Kleština OZ pro sklíčidlo Jmenovitý upínací Ø d 13 mm	309550 13
Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40
Kleština OZ pro sklíčidlo Jmenovitý upínací Ø d 19 mm	309550 19
Kleština OZ pro sklíčidlo Jmenovitý upínací Ø d 7 mm	309550 7
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308830 40
Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Kleština OZ pro sklíčidlo Jmenovitý upínací Ø d 15 mm	309550 15
Kleština OZ pro sklíčidlo Jmenovitý upínací Ø d 17 mm	309550 17
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40
Kleština OZ pro sklíčidlo Jmenovitý upínací Ø d 11 mm	309550 11
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308820 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Kleština OZ pro sklíčidlo Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	309550 16
Kleština OZ pro sklíčidlo Jmenovitý upínací Ø d 14 mm	309550 14
Kleština OZ pro sklíčidlo Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	309550 8
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Kleština OZ pro sklíčidlo Jmenovitý upínací Ø d 21 mm	309550 21
Kleština OZ pro sklíčidlo Jmenovitý upínací Ø d 9 mm	309550 9

Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
Kleština OZ pro sklíčidlo Jmenovitý upínací Ø d 22 mm	309550 22
Kleština OZ pro sklíčidlo Jmenovitý upínací Ø d 20 mm	309550 20
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40