

HOLEX**Silové upínací pouzdro, SK 40, Ø D1: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300775 20
GTIN	4045197550866
Třída artiklu	32A

Popis**Provedení:**

- Nízké tření díky jehlovému ložisku.
- Chráněno antikorozním povlakem.
- Pracho- a vodotěsné.
- Velmi vysoká upínací síla prodlužuje životnost a zlepšuje povrch.
- Flexibilní oblast upínání pomocí kleštin.

Použití:

Pro upínání nástrojů s válcovou stopkou.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy viz č. 308600 – 308806.

Upínací kleštiny č. 309566 – 309570.

Technický popis

Vhodný hákový klíč č. 628400	52 / 55
Vnější Ø upínacích kleštin D	52 mm
Upínací Ø D ₁	20 mm
Délka vyložení rozměr A	90 mm
Upínací síla do	500 Nm
Upnutí	SK 40

Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 5 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Silové upínací pouzdro

Příslušenství

Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čepMori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	309570 16
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 18 mm	309570 18
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	309566 10
Tažný čeputěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
Tažný čeputěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	309566 16
Tažný čep, 18CrNiMo7utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40
Tažný čepMazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
Speciální tažný čep bez vnitřního závituutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308700 40
Tažný čeputěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308660 40
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čeputěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40

Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308630 40
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309566 6
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 12 mm	309570 12
Tažný čep Hurco 90° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309570 6
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	309570 10
Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 40	308740 40
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 12 mm	309566 12
Tažný čep Hurco 45° s líčováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 20 mm	309570 20
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 25 mm	309570 25
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	309566 8
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	309570 8
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40

