

**Matice s okem, Závít Ø: M12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	086477 M12
GTIN	2050001741813
Třída artiklu	08Y

Popis**Provedení:**

Vysokopevnostní šrouby s okem / matice s okem, červeně lakované.

Upozornění:

Šrouby a matice s oky nezatěžujte v úhlu 90° k ose šroubování!

SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.

Technický popis

Celková výška F	62 mm
Vnitřní Ø A kroužku	35 mm
Ø C nákrůžku uložení	35 mm
Vnější Ø B kroužku	63 mm
Hmotnost	0,27 kg
Závít Ø	M12
Celková délka matice E	14 mm

Rozměr D	14 mm
Nosnost WLL SF 4:1	1,6 t
Druh produktu	Šroub s okem