

HOLEX**Silové upínací pouzdro, SK 50, Ø D1: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300778 20
GTIN	4045197550873
Třída artiklu	32A

Popis**Provedení:**

- Nízké tření díky jehlovému ložisku.
- Chráněno antikorozním povlakem.
- Pracho- a vodotěsné.
- Velmi vysoká upínací síla prodlužuje životnost a zlepšuje povrch.
- Flexibilní oblast upínání pomocí kleštin.

Použití:

Pro upínání nástrojů s válcovou stopkou.

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy viz č. 308600 – 308806.

Upínací kleštiny č. 309566 – 309570.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	90 mm
Upínací Ø D ₁	20 mm
Vnější Ø upínacích kleštin D	52 mm
Vhodný hákový klíč č. 628400	52 / 55
Upínací síla do	500 Nm
Upnutí	SK 50

Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 5 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Silové upínací pouzdro

Příslušenství

Tažný čep, 18CrNiMo7utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308615 50
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 12 mm	309566 12
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 20 mm	309570 20
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 18 mm	309570 18
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	309566 16
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	309570 16
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	309570 10
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309566 6
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308650 50
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	309566 10

Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308720 50
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	309570 8
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 8 mm	309566 8
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308600 50
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 25 mm	309570 25
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308610 50
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309570 6
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308640 50
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 12 mm	309570 12
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50
Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308605 50
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308660 50
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308620 50
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 50	308740 50