

**HOLEX****Silové upínací pouzdro, SK 50, Ø D1: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300778 32
GTIN	4045197546999
Třída artiklu	32A

**Popis****Provedení:**

- Nízké tření díky jehlovému ložisku.
- Chráněno antikorozním povlakem.
- Pracho- a vodotěsné.
- Velmi vysoká upínací síla prodlužuje životnost a zlepšuje povrch.
- Flexibilní oblast upínání pomocí kleštin.

**Použití:**

Pro upínání nástrojů s válcovou stopkou.

**Rozsah dodávky:**

Včetně upínací matice.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažné čepy viz č. 308600 – 308806.

Upínací kleštiny č. 309566 – 309570.

**Technický popis**

Upínací Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Délka vyložení rozměr A	105 mm
Vnější Ø upínacích kleštin D	66 mm
Vhodný hákový klíč č. 628400	68 / 75
Upínací síla do	900 Nm
Upnutí	SK 50

Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 5 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Silové upínací pouzdro

## Příslušenství

Tažný čeptyp A Vhodné pro strmé kužely 50	308600 50
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 20 mm	309570 20
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 10 mm	309570 10
Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308605 50
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 16 mm	309570 16
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Speciální tažný čep bez vnitřního závitutěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308720 50
Tažný čeputěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308620 50
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 18 mm	309570 18
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50
Tažný čeputěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308650 50
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý upínací Ø d 6 mm	309570 6
	309570 8

Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý  
upínací Ø d 8 mm

Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé  
kužely 50

308740 50

Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 50

308640 50

Tažný čep, 18CrNiMo7utěsněný, typ B Vhodné pro strmé  
kužely 50

308615 50

Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 50

308610 50

Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý  
upínací Ø d 12 mm

309570 12

Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50

308660 50

Upínací kleština pro silová upínací pouzdra Jmenovitý  
upínací Ø d 25 mm

309570 25