


**Garant**
**Sada závitových břitových destiček vel. 16, HB7010, Typ: IR**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	271900 IR
GTIN	4045197370976
Třída artiklu	21J

**Popis**
**Obsah:**

Plný profil, metrický 60°: č. 270756 vel. 1; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3

Částečný profil, metrický 60°: č. 270792 vel. 0,5-1,5; 1,75-3

Plný profil, BSW 55°: č. 270824 vel. 14; 11

Druh závitů: M

Druh závitů: M-LH

Druh závitů: MF

Druh závitů: G

Druh závitů: BSW

Druh závitů: MF-LH

Směr obrábění: pravý

**Technický popis**

Směr obrábění	pravý
Řezný materiál	TK
Druh závitů	M
Druh závitů	M-LH
Druh závitů	MF
Druh závitů	G
Druh závitů	BSW

Druh závitu	MF-LH
Druh závitu	G-LH
Druh závitu	BSW-LH
Typ	HB7010
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů

### Příslušenství

Destička s plným profilem 60° vnitřní pravá Stoupání 1 mm	270756 1
Destička s plným profilem 55° vnitřní pravá Počet chodů / palec 14	270824 14
Destička s plným profilem 60° vnitřní pravá Stoupání 1,5 mm	270756 1,5
Destička s plným profilem 55° vnitřní pravá Počet chodů / palec 11	270824 11
Destička s částečným profilem 60° vnitřní pravá Stoupání 0,5-1,5 mm	270792 0,5-1,5
Destička s plným profilem 60° vnitřní pravá Stoupání 2 mm	270756 2
Destička s plným profilem 60° vnitřní pravá Stoupání 3 mm	270756 3
Destička s plným profilem 60° vnitřní pravá Stoupání 1,75 mm	270756 1,75
Destička s plným profilem 60° vnitřní pravá Stoupání 2,5 mm	270756 2,5
Destička s částečným profilem 60° vnitřní pravá Stoupání 1,75-3 mm	270792 1,75-3