

**Garant**

**Vyvrtávací tyč s pevným úhlem sklonu 1,5°, levá, Délka vyložení / velikost destičky L: 25/11mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	272142 25/11
GTIN	4045197429599
Třída artiklu	21W

**Popis**

**Provedení:**  
**S pevným úhlem sklonu.**  
**S vnitřním chlazením.**

**Technický popis**

Šroub pro vyměnitelné destičky	279810 4
Velikost destiček	11 mm
Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	13 mm
Středové přesazení $L_3$	7,3 mm
Celková délka L	180 mm
Vnitřní chlazení	ano
Ø stopky $D_s$	20 mm
Úhel sklonu	1,5 stupeň
Způsob použití	levá
Druh produktu	vyvrtávací tyč

**Příslušenství**

Upínací šroub Typ 4	279810 4
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500