

**Garant****Soustružnický držák eco, pravý, Velikost stopky / destičky L: 25/22mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	271991 25/22
GTIN	4045197654588
Třída artiklu	21U

**Popis****Provedení:**

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitů. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a větší procesní spolehlivost.

**Rozsah dodávky:**

**S podložkou 1,5°.**

**Upozornění:**

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 317900 – 319886.

Vnitřní chlazení: ano

Funkční šířka  $L_4$ : 25 mm

Délka hlavy  $L_1$ : 36 mm

Celková délka L: 107,5 mm

Upínací šroub pro závitovou destičku: 279810 3

1,5° podložka: 272606 1,5

Svěrný šroub pro podložku: 279824 2

**Technický popis**

Upínací šroub pro závitovou destičku	279810 3
Vhodné pro velikost destičky	22 mm
1,5° podložka	272606 1,5
Velikost stopky	25 mm

Svěrný šroub pro podložku	279824 2
Funkční šířka L <sub>4</sub>	25 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	36 mm
Celková délka L	107,5 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Soustružnický držák

## Příslušenství

Upínací šroub Typ 3	279810 3
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Podložka pro soustružnický držák Úhel sklonu 1,5 stupeň	272606 1,5
Šroub pro podložku Typ 2	279824 2
PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20