

Garant

Vyvrtávací tyč s pevným úhlem sklonu 2,5°, pravá, Délka vyložení / velikost destičky L: 44/9,3mm

**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 272101 44/9,3 |
| GTIN | 4045197430588 |
| Třída artiklu | 21W |

Popis**Provedení:**

S pevným úhlem sklonu.

Upozornění:

Délka vyložení nastavitelná od 8 mm do 44 mm.

Technický popis

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Velikost destiček | 9,3 mm |
| Šroub pro vyměnitelné destičky | 279810 7 |
| Ø minimálního předvrtání D_{min} | 8 mm |
| Celková délka L | 100 mm |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Ø stopky D_s | 16 mm |
| Úhel sklonu | 2,5 stupeň |
| Způsob použití | pravá |
| Druh produktu | vyvrtávací tyč |

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX5

674248 TX5

Upínací šroub Typ 7

279810 7

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 200 cNm

659957 200