

**Garant**

**Vyvrtávací tyč s pevným úhlem sklonu 2,5°, pravá, Délka vyložení / velikost destičky L: 32/16mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	272101 32/16
GTIN	4045197430595
Třída artiklu	21W

**Popis****Provedení:**

**S pevným úhlem sklonu. S vnitřním chlazením.**

**Použití:**

Pro normální závit M20×2,5; M22×2,5 a M24×3.

**Technický popis**

Ø minimálního předvrtání $D_{min}$	17 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	279810 5
Středové přesazení $L_3$	10,3 mm
Velikost destiček	16 mm
Celková délka L	180 mm
Vnitřní chlazení	ano
Ø stopky $D_s$	20 mm
Úhel sklonu	2,5 stupeň
Způsob použití	pravá
Druh produktu	vyvrtávací tyč

## Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX10

674248 TX10

Upínací šroub Typ 7

279810 7

Upínací šroub Typ 5

279810 5

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 200 cNm

659957 200