

Garant
Sada závitových břitových destiček vel. 16, HB7010, Typ: EL

Údaje o objednávce

Artikové číslo	271900 EL
GTIN	4045197371492
Třída artiklu	21J

Popis
Obsah:

Plný profil, metrický 60°: č. 270720 vel. 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3

Částečný profil, metrický 60°: č. 270745 vel. 0,5-1,5; 1,75-3

Plný profil, BSW 55°: č. 270805 vel. 14; 11

Technický popis

Směr obrábění	levý
Řezný materiál	TK
Druh závitu	M
Druh závitu	M-LH
Druh závitu	MF
Druh závitu	G
Druh závitu	BSW
Druh závitu	MF-LH
Druh závitu	G-LH
Druh závitu	BSW-LH
Typ	HB7010

Druh produktu

Vyměnitelná břitová destička
pro soustružení závitů

Příslušenství

Destička s plným profilem 60° vnitřní levá Stoupání 1,75 mm	270776 1,75
Destička s plným profilem 60° vnější levá Stoupání 2 mm	270720 2
Destička s plným profilem 60° vnější levá Stoupání 1,5 mm	270720 1,5
Destička s částečným profilem 60° vnitřní levá Stoupání 1,75-3 mm	270797 1,75-3
Destička s plným profilem 60° vnější levá Stoupání 2,5 mm	270720 2,5
Destička s plným profilem 55° vnitřní levá Počet chodů / palec 11	270834 11
Destička s plným profilem 60° vnější levá Stoupání 1,25 mm	270720 1,25
Destička s plným profilem 60° vnitřní levá Stoupání 3 mm	270776 3
Destička s plným profilem 60° vnější levá Stoupání 1 mm	270720 1
Destička s plným profilem 55° vnitřní levá Počet chodů / palec 14	270834 14
Destička s plným profilem 60° vnitřní levá Stoupání 1,5 mm	270776 1,5
Destička s plným profilem 55° vnější levá Počet chodů / palec 11	270805 11
Destička s částečným profilem 60° vnitřní levá Stoupání 0,5-1,5 mm	270797 0,5-1,5
Destička s plným profilem 60° vnitřní levá Stoupání 2,5 mm	270776 2,5
Destička s plným profilem 60° vnější levá Stoupání 3 mm	270720 3
Destička s částečným profilem 60° vnější levá Stoupání 0,5-1,5 mm	270745 0,5-1,5
Destička s plným profilem 60° vnitřní levá Stoupání 1 mm	270776 1
Destička s plným profilem 55° vnější levá Počet chodů / palec 14	270805 14

Destička s plným profilem 60° vnitřní levá Stoupání 2 mm

270776 2

Destička s částečným profilem 60° vnější levá Stoupání
1,75-3 mm

270745 1,75-3