

Garant

Vyvrtávací tyč s pevným úhlem sklonu 1,5°, levá, Délka vyložení / velikost destičky L: 32/16mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	272142 32/16
GTIN	4045197431103
Třída artiklu	21W

Popis

Provedení:
S pevným úhlem sklonu.
S vnitřním chlazením.

Technický popis

Velikost destiček	16 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	279810 5
Ø minimálního předvrtání D_{min}	17 mm
Středové přesazení L_3	10,3 mm
Celková délka L	180 mm
Vnitřní chlazení	ano
Ø stopky D_s	20 mm
Úhel sklonu	1,5 stupeň
Způsob použití	levá
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Upínací šroub Typ 5	279810 5
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 200 cNm	659957 200