

**Garant****Soustružnický držák, pravý, Velikost stopky / destičky L: 32/22mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	272001 32/22
GTIN	4045197644176
Třída artiklu	21W

**Popis****Rozsah dodávky:  
S podložkou 1,5°.****Technický popis**

Funkční šířka L <sub>4</sub>	32 mm
1,5° podložka	272606 1,5
Upínací šroub pro závitovou destičku	279810 3
Délka hlavy L <sub>1</sub>	36 mm
Velikost stopky	32 mm
Svěrný šroub pro podložku	279824 2
Celková délka L	175 mm
Velikost destiček	22 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Soustružnický držák

**Příslušenství**

Podložka pro soustružnický držákER Úhel sklonu 1,5 stupeň	272606 1,5
Upínací šroub Typ 3	279810 3
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Šroub pro podložku Typ 2	279824 2
Momentový šroubovákse stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500