

HOLEX®
Kombinovaný upínací trn pro nástrčnou frézu tvar A, SK 50 A = 100, Ø trnu d1: 16 mm

Údaje o objednávce

Číslo objednávky	300980 16
GTIN	4045197145567
Třída artiklu	32A

Popis
Provedení:

Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákrůžku broušené. S otvorem Balluffchip.

Použití:

- S lícovaným perem pro frézu s podélnou drážkou, např. DIN 841.
- S unášecím kroužkem pro frézy s příčnou drážkou DIN 1880 a nožové hlavy DIN 1830.

Rozsah dodávky:

Včetně lícovaného pera, unášecího kroužku a šroubu pro utažení frézy.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600; 308806, utahovací klíč pro TČ č. 308810 – 308830, speciální klíč č. 309840.

Norma: DIN 6358

Norma pro upínání: DIN 69871

Norma pro upínání: ISO 7388-1

Tvar: A

Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 6,3 při 15000 min⁻¹

Obvodová házivost: ≤ 6 μm

Vnější Ø D: 32 mm

Délka frézovacího trnu L₃ s unášecím kroužkem: 17 mm

Délka frézovacího trnu L₄: 27 mm

Náhradní utahovací šroub frézy 309860: 16

Náhradní unášecí kroužek 309870: 16

Vhodný speciální klíč 309840: 16

Technický popis

Délka frézovacího trnu L ₃ s unášecím kroužkem	17 mm
Náhradní unášecí kroužek 309870	16
Náhradní utahovací šroub frézy 309860	16
Délka frézovacího trnu L ₄	27 mm
Ø trnu d ₁	16 mm
Vhodný speciální klíč 309840	16
Vnější Ø D	32 mm
Upnutí	SK 50 A = 100
Norma	DIN 6358
Norma pro upínání	DIN 69871
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 6 µm
Strategie obrábění	HPC

Příslušenství

Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308650 50
Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308605 50
Upínací šroub frézy Pro Ø trnu 16 mm	309860 16
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308660 50
Upínací šroub frézy Pro Ø trnu 50 mm	309860 50
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308615 50
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308720 50

Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308640 50
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 50	308740 50
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308620 50
Upínací klíč pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro strmé kužely 50 SK	308830 50
Momentový nástavec pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro strmé kužely 50 SK	308810 50
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308700 50
Speciální klíč Pro Ø trnu 50 mm	309840 50
Speciální klíč Pro Ø trnu 16 mm	309840 16
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308600 50
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308610 50
Momentový nástavec pro tažný čep dle ISO 7388 Vhodné pro strmé kužely 50 SK	308812 50
Unášecí kroužek Pro Ø trnu 16 mm	309870 16
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
Upínací klíč pro tažný čep dle DIN 69872 Vhodné pro strmé kužely 50 SK	308820 50
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50