

Garant

Vyvrtávací tyč s pevným úhlem sklonu 1,5°, levá, Délka vyložení / velikost destičky L: 40/16mm

**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 272142 40/16 |
| GTIN | 4045197431110 |
| Třída artiklu | 21W |

Popis

Provedení:
S pevným úhlem sklonu.
S vnitřním chlazením.

Technický popis

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Velikost destiček | 16 mm |
| Šroub pro vyměnitelné destičky | 279810 5 |
| Ø minimálního předvrtání D_{min} | 20 mm |
| Středové přesazení L_3 | 11,5 mm |
| Celková délka L | 180 mm |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Ø stopky D_s | 20 mm |
| Úhel sklonu | 1,5 stupeň |
| Způsob použití | levá |
| Druh produktu | vyvrtávací tyč |

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX10

674248 TX10

Upínací šroub Typ 5

279810 5

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 200 cNm

659957 200