

Garant

Vyvrtačací tyč s pevným úhlem sklonu 0,5°, pravá, Délka vyložení/ velikost destičky L: 25/11mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	272091 25/11
GTIN	4045197645456
Třída artiklu	21W

Popis

**Provedení:
S pevným úhlem sklonu.**

Technický popis

Velikost destiček	11 mm
Středové přesazení L ₃	7,3 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	279810 4
Ø minimálního předvrtání D _{min}	13 mm
Celková délka L	100 mm
Vnitřní chlazení	ne
Ø stopky D _s	12 mm
Úhel sklonu	0,5 stupeň
Způsob použití	pravá
Druh produktu	vyvrtačací tyč

Příslušenství

Upínací šroub Typ 4	279810 4
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500