

**Garant**

**Vyvrtávací tyč s pevným úhlem sklonu 1,5°, pravá, Délka vyložení / velikost destičky L: 60/11 mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	272111 60/11
GTIN	4045197584175
Třída artiklu	21W

**Popis**

**Provedení:**  
**S pevným úhlem sklonu.**  
**S vnitřním chlazením.**

**Technický popis**

Velikost destiček	11 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	279810 4
Středové přesazení L <sub>3</sub>	7,3 mm
Ø minimálního předvrtání D <sub>min</sub>	13 mm
Celková délka L	100 mm
Vnitřní chlazení	ano
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Úhel sklonu	1,5 stupeň
Způsob použití	pravá
Druh produktu	vyvrtávací tyč

**Příslušenství**

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®  
TX8

674248 TX8

Upínací šroub Typ 4

279810 4

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné  
čepule Maximální utahovací moment 500 cNm

659957 500