

Garant**Vyvrtávací tyč, pravá, Délka vyložení / velikost destičky L: 60/16mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	272171 60/16
GTIN	4045197430717
Třída artiklu	21W

Popis

**Rozsah dodávky:
S podložkou 1,5°.**

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	29 mm
Velikost destiček	16 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	279810 2
Středové přesazení L_3	16,3 mm
Celková délka L	250 mm
Vnitřní chlazení	ano
1,5° podložka	272620 1,5
Šroub podložky	279824 1
Ø stopky D_5	32 mm
Šířka hrdla L_4	25 mm
Způsob použití	pravá
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Upínací šroub Typ 2	279810 2
Šroub pro podložku Typ 1	279824 1
Upínací šroub	272500
Podložka pro závitořeznou tyč Úhel sklonu 1,5 stupeň	272620 1,5
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500