


Garant**Soustružnický držák eco, levý, Velikost stopky / destičky L: 25/22 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	271992 25/22
GTIN	4045197654595
Třída artiklu	21U

Popis**Provedení:**

S vnitřním přívodem chladicího média ke břitě. Chlazením pomocí přesných trysek je cíleně a efektivně snižováno tepelné zatížení, protože je paprsek chladicího média zaměřen optimálně mezi třísku a řeznou hranu. Pro vyšší produktivitu, delší životnost a větší procesní spolehlivost.

Rozsah dodávky:

S podložkou 1,5°.

Upozornění:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 317900 – 319886.

Vnitřní chlazení: ano

Funkční šířka L_4 : 25 mm

Délka hlavy L_1 : 36 mm

Celková délka L: 107,5 mm

Upínací šroub pro závitovou destičku: 279810 3

Podložka 1,5°: 272616 1,5

Svěrný šroub pro podložku: 279824 2

Technický popis

Vhodné pro velikost destičky	22 mm
Svěrný šroub pro podložku	279824 2
Velikost stopky	25 mm
Délka hlavy L_1	36 mm

Upínací šroub pro závitovou destičku	279810 3
Podložka 1,5°	272616 1,5
Funkční šířka L ₄	25 mm
Celková délka L	107,5 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, stopka E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Šroubek pro podložku	272550
Šroub pro podložku Typ 2	279824 2
Upínací šroub Typ 3	279810 3
Podložka pro soustružnický držák Úhel sklonu 1,5 stupně	272616 1,5
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659906 500
Upínací šroub	272510