

Garant**Vyvrtávací tyč s pevným úhlem sklonu 1,5°, pravá, Délka vyložení / velikost destičky L: 32/16mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	272111 32/16
GTIN	4045197430618
Třída artiklu	21W

Popis

Provedení:**S pevným úhlem sklonu.****S vnitřním chlazením.****Použití:**

Pro normální závit M20×2,5; M22×2,5 a M24×3.

Technický popis

Šroub pro vyměnitelné destičky	279810 5
Velikost destiček	16 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	17 mm
Středové přesazení L_3	10,3 mm
Celková délka L	180 mm
Vnitřní chlazení	ano
Ø stopky D_s	20 mm
Úhel sklonu	1,5 stupeň
Způsob použití	pravá
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX10

674248 TX10

Upínací šroub Typ 5

279810 5

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 200 cNm

659957 200