

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky L: 25/16mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 272002 25/16 |
| GTIN | 4045197430533 |
| Třída artiklu | 21W |

Popis**Rozsah dodávky:
S podložkou 1,5°.****Technický popis**

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Upínací šroub pro závitovou destičku | 279810 2 |
| Velikost stopky | 25 mm |
| Svěrný šroub pro podložku | 279824 1 |
| Délka hlavy L ₁ | 30 mm |
| Funkční šířka L ₄ | 25 mm |
| 1,5° podložka | 272610 1,5 |
| Celková délka L | 153 mm |
| Velikost destiček | 16 mm |
| Způsob použití | levý |
| Vnitřní chlazení | ne |
| Druh produktu | Soustružnický držák |

Příslušenství

| | |
|---|-------------|
| Upínací šroub | 272500 |
| Podložka pro soustružnický držák a vyvrtávací tyčeEL/IR Úhel sklonu 1,5 stupeň | 272610 1,5 |
| Upínací šroub Typ 2 | 279810 2 |
| Šroub pro podložku Typ 1 | 279824 1 |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepě Maximální utahovací moment 500 cNm | 659957 500 |
| PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX10 | 674248 TX10 |