

Garant

Vyvrtávací tyč s pevným úhlem sklonu 2,5°, pravá, Délka vyložení / velikost destičky L: 26/6mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	272101 26/6
GTIN	4045197463296
Třída artiklu	21W

Popis

Provedení:
S pevným úhlem sklonu. TK stopka.
S vnitřním chlazením.

Technický popis

Ø minimálního předvrtání D_{min}	6,35 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	279810 6
Velikost destiček	6 mm
Celková délka L	100 mm
Vnitřní chlazení	ano
Ø stopky D_s	6 mm
Úhel sklonu	2,5 stupeň
Způsob použití	pravá
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

674248 TX6

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX6

Upínací šroub Typ 6

279810 6

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepule Maximální utahovací moment 200 cNm

659957 200