

Garant**Vyvrtávací tyč, pravá, Délka vyložení / velikost destičky L: 170/22mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	272171 170/22
GTIN	4045197429858
Třída artiklu	21W

Popis

Rozsah dodávky:
S podložkou 1,5°.

Technický popis

Šroub pro vyměnitelné destičky	279810 3
Ø minimálního předvrtání D_{min}	39 mm
Středové přesazení L_3	21,5 mm
Velikost destiček	22 mm
Celková délka L	250 mm
Vnitřní chlazení	ano
1,5° podložka	272626 1,5
Šroub podložky	279824 2
Ø stopky D_s	32 mm
Šířka hrdla L_4	32 mm
Způsob použití	pravá
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Šroub pro podložku Typ 2	279824 2
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Upínací šroub Typ 3	279810 3
Podložka pro závitoreznou tyč Úhel sklonu 1,5 stupeň	272626 1,5
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500