

Garant

Sada destiček s částečným profilem, vel. 16 pro pojistné kroužky z kulatého drátu, pravé, HB7010, Typ: ER/IR



Údaje o objednávce

Artikové číslo	271940 ER/IR
GTIN	4045197371003
Třída artiklu	21J

Popis

Vhodné pro:

Závitový upínací držák GARANT (vnější / vnitřní) č. 271997 – 272172 pro velikost destiček 16 nebo 9,3.

Obsah:

Částečný profil DIN 7993: č. 271025 vel. 0,4; 0,6; 0,9; 1 č. 271035 vel. 0,6; 0,9; 1

Podložka: č. 272604 a 272624 vel. S

Technický popis

Směr obrábění	pravý
Řezný materiál	TK
Typ	HB7010
Drážky dle normy	DIN 7993
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení závitů

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
--	---------	----------------	---------

Hliník (krátké třísky)	vhodný	250 m/min	N
Al > 10% Si	vhodný	180 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	150 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	130 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 1400 N/mm	vhodný	90 m/min	P
Ocel < 55 HRC	omezené použití	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	omezené použití	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	omezené použití	50 m/min	S
GG(G)	vhodný	130 m/min	K
CuZn	omezené použití	150 m/min	N
kontinuální	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
suché	omezené použití		

Příslušenství

Podložka pro soustružnický držák Úhel sklonu S stupeň	272604 S
Destička s částečným profilem pro DIN 7993 vnější pravá Zápich R 1 mm	271025 1
Destička s částečným profilem pro DIN 7993 vnitřní pravá Zápich R 0,6 mm	271035 0,6
Destička s částečným profilem pro DIN 7993 vnitřní pravá Zápich R 1 mm	271035 1
Destička s částečným profilem pro DIN 7993 vnější pravá Zápich R 0,9 mm	271025 0,9
Podložka pro závitoreznou tyč Úhel sklonu S stupeň	272624 S
Destička s částečným profilem pro DIN 7993 vnější pravá Zápich R 0,4 mm	271025 0,4

Destička s částečným profilem pro DIN 7993 vnější pravá
Zápich R 0,6 mm

271025 0,6