

Garant

Vyvrtávací tyč s pevným úhlem sklonu 1,5°, pravá, Délka vyložení / velikost destičky L: 100/16mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	272111 100/16
GTIN	4045197584182
Třída artiklu	21W

Popis

Provedení:
S pevným úhlem sklonu.
S vnitřním chlazením.

Technický popis

Velikost destiček	16 mm
Středové přesazení L_3	11,3 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	20 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	279810 5
Celková délka L	150 mm
Vnitřní chlazení	ano
Ø stopky D_s	16 mm
Úhel sklonu	1,5 stupeň
Způsob použití	pravá
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Upínací šroub Typ 5	279810 5
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 200 cNm	659957 200