

**Garant****Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky L: 32/16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	272002 32/16
GTIN	4045197644190
Třída artiklu	21W

**Popis****Rozsah dodávky:  
S podložkou 1,5°.****Technický popis**

1,5° podložka	272610 1,5
Velikost stopky	32 mm
Délka hlavy L <sub>1</sub>	30 mm
Svěrný šroub pro podložku	279824 1
Upínací šroub pro závitovou destičku	279810 2
Funkční šířka L <sub>4</sub>	32 mm
Celková délka L	173 mm
Velikost destiček	16 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Soustružnický držák

**Příslušenství**

Upínací šroub Typ 2	279810 2
Šroub pro podložku Typ 1	279824 1
Podložka pro soustružnický držák a vyvrtávací tyčeEL/IR Úhel sklonu 1,5 stupeň	272610 1,5
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10
Upínací šroub	272500
Momentový šroubovákse stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500