

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky L: 25/22mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	272002 25/22
GTIN	4045197430540
Třída artiklu	21W

Popis**Rozsah dodávky:
S podložkou 1,5°.****Technický popis**

1,5° podložka	272616 1,5
Funkční šířka L ₄	25 mm
Upínací šroub pro závitovou destičku	279810 3
Délka hlavy L ₁	36 mm
Velikost stopky	25 mm
Svěrný šroub pro podložku	279824 2
Celková délka L	155 mm
Velikost destiček	22 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Podložka pro soustružnický držák a vyvrtávací tyčeEL/IR Úhel sklonu 1,5 stupeň	272616 1,5
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Upínací šroub Typ 3	279810 3
Šroub pro podložku Typ 2	279824 2
Momentový šroubovákse stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500