

Garant

Vyvrtávací tyč s pevným úhlem sklonu 2,5°, pravá, Délka vyložení / velikost destičky L: 31/9,3mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	272101 31/9,3
GTIN	4045197430564
Třída artiklu	21W

Popis

Provedení:
S pevným úhlem sklonu.

Technický popis

Velikost destiček	9,3 mm
Ø minimálního předvrtání D_{min}	8 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	279810 7
Celková délka L	97 mm
Vnitřní chlazení	ne
Ø stopky D_s	10 mm
Úhel sklonu	2,5 stupeň
Způsob použití	pravá
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Upínací šroub Typ 7	279810 7
---------------------	----------

PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx®
TX5

674248 TX5

Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné
čepole Maximální utahovací moment 200 cNm

659957 200