

Garant**Soustružnický držák, levý, Velikost stopky / destičky L: 32/22mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	272002 32/22
GTIN	4045197645401
Třída artiklu	21W

Popis**Rozsah dodávky:
S podložkou 1,5°.****Technický popis**

1,5° podložka	272616 1,5
Funkční šířka L ₄	32 mm
Upínací šroub pro závitovou destičku	279810 3
Svěrný šroub pro podložku	279824 2
Délka hlavy L ₁	36 mm
Velikost stopky	32 mm
Celková délka L	175 mm
Velikost destiček	22 mm
Způsob použití	levý
Vnitřní chlazení	ne
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Šroub pro podložku Typ 2	279824 2
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Podložka pro soustružnický držák a vyvrtávací tyčeEL/IR Úhel sklonu 1,5 stupeň	272616 1,5
Upínací šroub Typ 3	279810 3
Momentový šroubovákse stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500