

**Garant**
**Sada závitových břitových destiček vel. 16, HB7010, Typ: ER**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	271900 ER
GTIN	4045197370969
Třída artiklu	21J

**Popis**
**Obsah:**

Plný profil, metrický 60°: č. 270700 vel. 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3

Částečný profil, metrický 60°: č. 270740 vel. 0,5-1,5; 1,75-3

Plný profil, BSW 55°: č. 270800 vel. 14; 11

**Technický popis**

Směr obrábění	pravý
Řezný materiál	TK
Druh závitu	M
Druh závitu	M-LH
Druh závitu	MF
Druh závitu	G
Druh závitu	BSW
Druh závitu	MF-LH
Druh závitu	G-LH
Druh závitu	BSW-LH
Typ	HB7010

Druh produktu

Vyměnitelná břitová destička  
pro soustružení závitů**Příslušenství**

Destička s částečným profilem 60° vnější pravá Stoupání 0,5-1,5 mm	270740 0,5-1,5
Destička s částečným profilem 60° vnější pravá Stoupání 1,75-3 mm	270740 1,75-3
Destička s plným profilem 60° vnější pravá Stoupání 3 mm	270700 3
Destička s plným profilem 60° vnější pravá Stoupání 1,25 mm	270700 1,25
Destička s plným profilem 60° vnější pravá Stoupání 1 mm	270700 1
Destička s plným profilem 60° vnější pravá Stoupání 1,5 mm	270700 1,5
Destička s plným profilem 60° vnější pravá Stoupání 2,5 mm	270700 2,5
Destička s plným profilem 60° vnější pravá Stoupání 2 mm	270700 2